


Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

STM12ZBB/6m PUR Kabel, V4A

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: ST1306

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!


Produktegenskaper

Processanslutning	M12 x 1,75
-------------------	------------

Applikation

Applikation	högt temperaturområde
Media	flytande medier; Gaser
Tryckhållfasthet [bar]	30

Flytande medier

Applikation	högt temperaturområde
Medietemperatur [°C]	0...120

Gaser

Medietemperatur [°C]	0...100
----------------------	---------

Elektriska data

Ansluts till utvärderingselektronik	VS 0100
-------------------------------------	---------

Mät-/ Inställningsområde
Flytande medier

Inställningsområde [cm/s]	3...300
Största känslighet [cm/s]	3...60

Gaser


Inställningsområde [cm/s]	200...1500
Största känslighet [cm/s]	200...800



Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

STM12ZBB/6m PUR Kabel, V4A

Noggrannhet / Avvikelse		
Temperaturgradient	[K/min]	15
Reaktionstider		
Reaktionstid	[s]	1...10
Flytande medier		
Reaktionstid	[s]	1...10
Gaser		
Reaktionstid	[s]	1...10
Driftförhållanden		
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Kapsling		gångat utförande
Mått	[mm]	M12 x 1,75
Gångbeteckning		M12 x 1,75
Material		rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Processanslutning		M12 x 1,75
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 6 m, PUR; Max. kabellängd: 100 m; 4 x 0,25 mm ²		
Anslutning		



	Ledarfärger :
BN =	brun
GN =	grön
WH =	vit
YE =	gul