


Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

STM12ZBB/10M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktgenskaper

Processanslutning	M12 x 1,75
-------------------	------------

Applikation

Applikation	högt temperaturområde
Media	flytande medier; Gaser
Tryckhållfasthet [bar]	30

Flytande medier

Applikation	högt temperaturområde
Medietemperatur [°C]	0...120

Gaser

Medietemperatur [°C]	0...100
----------------------	---------

Elektriska data

Ansluts till utvärderingselektronik	VS 0100
-------------------------------------	---------

Mät-/ Inställningsområde

Flytande medier	
Inställningsområde [cm/s]	3...300
Största känslighet [cm/s]	3...60
Gaser	
Inställningsområde [cm/s]	200...1500
Största känslighet [cm/s]	200...800

Noggrannhet / Avvikelse


Temperaturgradient [K/min]	15
----------------------------	----



Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

STM12ZBB/10M

Reaktionstider		
Reaktionstid	[s]	1...10
Flytande medier		
Reaktionstid	[s]	1...10
Gaser		
Reaktionstid	[s]	1...10
Driftförhållanden		
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Kapsling		gångat utförande
Mått	[mm]	M12 x 1,75
Gångbeteckning		M12 x 1,75
Material		rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Processanslutning		M12 x 1,75
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 10 m, PUR; Max. kabellängd: 100 m; 4 x 0,25 mm ²		
Anslutning		



BN =
 GN =
 WH =
 YE =

Ledarfärger :
 brun
 grön
 vit
 gul