


Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

STR14ABB

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: ST2204

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Processanslutning	G 1/4 utvändig gänga
-------------------	----------------------

Applikation

Applikation	högt temperaturområde
Media	flytande medier; Gaser
Medietemperatur [°C]	-25...80
Tryckhållfasthet [bar]	30

Flytande medier

Applikation	högt temperaturområde
Medietemperatur [°C]	-25...80

Gaser

Medietemperatur [°C]	-25...80
----------------------	----------

Elektriska data

Ansluts till utvärderingselektronik	VS 0100
-------------------------------------	---------

Mät-/ Inställningsområde

Flytande medier

Inställningsområde [cm/s]	3...300
Största känslighet [cm/s]	3...60

Gaser

Inställningsområde [cm/s]	5...1500
---------------------------	----------

Noggrannhet / Avvikelse

Temperaturgradient [K/min]	15
----------------------------	----

Reaktionstider

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

Flytande medier

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

Gaser

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------


ST2200



Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

STR14ABB

Driftförhållanden	
Kapslingsklass	IP 67
Mekaniska data	
Hölje	gängat utförande
Material	rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Processanslutning	G 1/4 utvändig gänga
Anmärkning	
Förpackning	1 antal
Elektrisk anslutning	
kabel: 2 m, Silflex-PUR; Max. kabellängd: 100 m; 4 x 0,5 mm ²	
Anslutning	



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	vit