


Flödesvakt

SCN12ABAFPKG/US-100-IPF/CSA

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: SI5000 + E40107

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 1
Processanslutning	1/2" NPT

Applikation

Media	flytande medier
Medietemperatur [°C]	-25...80
Tryckhållfasthet [bar]	30

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	20...36 DC
Strömförbrukning [mA]	< 45
Polaritetsskyddad	ja
Tillslagsfördröjning [s]	< 20

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 1
-----------------------	----------------------------

Utgångar

Totalt antal utgångar	1
Utgångssignal	kopplingssignal
Elektriskt utförande	PNP
Antal kopplingsutgångar	1
Utgångsfunktion	slutande / brytande; (parametriserbar)



Flödesvakt

SCN12ABAFPKG/US-100-IPF/CSA

Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	400
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja

Mät-/ Inställningsområde

Inställningsområde	[cm/s]	3...300
Största känslighet	[cm/s]	3...60

Noggrannhet / Avvikelse

Temperaturgradient	[K/min]	15
--------------------	---------	----

Reaktionstider

Reaktionstid	[s]	1...10
--------------	-----	--------

Mjukvara / programmering

Justering av kopplingspunkt		Potentiometer
-----------------------------	--	---------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-20...80
Kapslingsklass		IP 67

Mekaniska data

Material		PBT-GF20
Material, i kontakt med mediet		rostfritt stål (1.4305 / 303)
Processanslutning		1/2" NPT

Displayer / manöverelement

Display	Funktion	11 x LED
---------	----------	----------

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A





Flödesvakt

SCN12ABAFPKG/US-100-IPF/CSA

Anslutning

