


Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

SFR12ABB/US

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: SF6200 + E40160

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!


Produktegenskaper

Processanslutning	G 1/2 utvändig gänga
-------------------	----------------------

Applikation

Applikation	högt temperaturområde
Media	flytande medier; Gaser
Medietemperatur [°C]	-25...80
Tryckhållfasthet [bar]	30

Flytande medier

Applikation	högt temperaturområde
Medietemperatur [°C]	-25...80

Gaser

Medietemperatur [°C]	-25...80
----------------------	----------

Elektriska data

Ansluts till utvärderingselektronik	VS 0200
-------------------------------------	---------

Mät-/ Inställningsområde
Flytande medier

Inställningsområde [cm/s]	3...300
Största känslighet [cm/s]	3...60


Gaser

Inställningsområde [cm/s]	200...2000
Största känslighet [cm/s]	200...800



Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

SFR12ABB/US

Noggrannhet / Avvikelse	
Temperaturgradient [K/min]	15
Reaktionstider	
Reaktionstid [s]	1...10
Flytande medier	
Reaktionstid [s]	1...10
Gaser	
Reaktionstid [s]	1...10
Driftförhållanden	
Kapslingsklass	IP 67
Mekaniska data	
Kapsling	gångat utförande
Material	rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Material, i kontakt med mediet	rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Processanslutning	G 1/2 utvändig gänga
Tillbehör	
Ingående delar	Tätningar: 2 x AMF 30
Anmärkning	
Förpackning	1 antal
Elektrisk anslutning	
Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Max. kabellängd: 100 m	
	



Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

SFR12ABB/US

Anslutning



BN =	Ledarfärger :
BU =	brun
BK =	blå
WH =	svart
GY =	vit
	grå