


Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

STR12ABA

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktgenskaper

Processanslutning	G 1/2 utvändig gänga
-------------------	----------------------

Applikation

Applikation	högt temperaturområde
Media	flytande medier; Gaser
Medietemperatur [°C]	-25...80
Tryckhållfasthet [bar]	30

Flytande medier

Applikation	högt temperaturområde
Medietemperatur [°C]	-25...80

Gaser

Medietemperatur [°C]	-25...80
----------------------	----------

Elektriska data

Ansluts till utvärderingselektronik	VS 0100
-------------------------------------	---------

Mät-/ Inställningsområde

Flytande medier

Inställningsområde [cm/s]	3...300
Största känslighet [cm/s]	3...60

Gaser

Inställningsområde [cm/s]	5...15
---------------------------	--------

Noggrannhet / Avvikelse


Temperaturgradient [K/min]	15
----------------------------	----



Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

STR12ABA

Reaktionstider		
Reaktionstid	[s]	1...10
Flytande medier		
Reaktionstid	[s]	1...10
Gaser		
Reaktionstid	[s]	1...10
Driftförhållanden		
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Hölje		gångat utförande
Material		rostfritt stål (1.4305 / 303)
Processanslutning		G 1/2 utvändig gänga
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 2 m, Silflex-PUR; Max. kabellängd: 100 m; 4 x 0,25 mm ²		
Anslutning		



	Ledarfärger :
BN =	brun
WH =	vit
YE =	gul
GN =	grön