


Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

SFG14ZBB/6M



Produktegenskaper

Problängd L	[mm]	42
Processanslutning		Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)

Applikation

Applikation		högt temperaturområde; steril miljö
Tryckhållfasthet	[bar]	30
Flytande medier		
Applikation		högt temperaturområde; steril miljö
Medietemperatur	[°C]	0...120
Gaser		
Medietemperatur	[°C]	0...100

Elektriska data

Ansluts till utvärderingselektronik		VS3000
-------------------------------------	--	--------

Mät-/ Inställningsområde

Problängd L	[mm]	42
Flytande medier		
Inställningsområde	[cm/s]	3...300
Största känslighet	[cm/s]	3...60
Gaser		
Inställningsområde	[cm/s]	200...2000
Största känslighet	[cm/s]	200...800

Noggrannhet / Avvikelse

Temperaturgradient	[K/min]	15
--------------------	---------	----

Reaktionstider


Reaktionstid	[s]	1...10
Flytande medier		
Reaktionstid	[s]	1...10



Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

SFG14ZBB/6M

Gaser		
Reaktionstid	[s]	1...10
Driftförhållanden		
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
Stöttålighet	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Vibrationstålighet	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		8648
Mekaniska data		
Vikt	[g]	485
Material		rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Material, i kontakt med mediet		rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Processanslutning		Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Anmärkning		
Anmärkning		3A-godkännandet är bara giltigt då adaptrar med 3A-godkännande används för installation.
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 6 m, Silikon; Max. kabellängd: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Anslutning		



	Ledarfärger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart
WH =	vit
GY =	grå