


Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

SFR12ABH

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produkttegenskaper

Processanslutning	G 1/2 utvändig gänga
-------------------	----------------------

Applikation

Applikation	högt temperaturområde
Media	flytande medier; Gaser
Medietemperatur [°C]	-25...80
Tryckhållfasthet [bar]	30

Flytande medier

Applikation	högt temperaturområde
Medietemperatur [°C]	-25...80

Gaser

Medietemperatur [°C]	-25...80
----------------------	----------

Elektriska data

Ansluts till utvärderingselektronik	VS 0200
-------------------------------------	---------

Mät-/ Inställningsområde

Flytande medier

Inställningsområde [cm/s]	3...300
Största känslighet [cm/s]	3...60

Gaser

Inställningsområde [cm/s]	100...2000
Största känslighet [cm/s]	100...800

Noggrannhet / Avvikelse

Temperaturgradient [K/min]	15
----------------------------	----



Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

SFR12ABH

Reaktionstider	
Reaktionstid [s]	2...10
Flytande medier	
Reaktionstid [s]	2...10
Gaser	
Reaktionstid [s]	2...10
Driftförhållanden	
Kapslingsklass	IP 67
Mekaniska data	
Kapsling	gångat utförande
Material	Hastelloy C-22 (2.4602)
Material, i kontakt med mediet	Hastelloy C-22 (2.4602)
Processanslutning	G 1/2 utvändig gänga
Tillbehör	
Ingående delar	Tätningar: 2 x AMF 30
Anmärkning	
Förpackning	1 antal
Elektrisk anslutning	
kabel: 2 m, PUR; Max. kabellängd: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Anslutning	



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	vit
GY =	grå