


Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

STR12ABA/US-100-H

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktegenskaper

Processanslutning	G 1/2 utvändig gänga
-------------------	----------------------

Applikation

Applikation	högt temperaturområde
Media	flytande medier; Gaser
Medietemperatur [°C]	-25...80
Tryckhållfasthet [bar]	30

Flytande medier

Applikation	högt temperaturområde
Medietemperatur [°C]	-25...80

Gaser

Medietemperatur [°C]	-25...80
----------------------	----------

Elektriska data

Ansluts till utvärderingselektronik	VS 0100
-------------------------------------	---------

Mät-/ Inställningsområde

Flytande medier

Inställningsområde [cm/s]	3...300
Största känslighet [cm/s]	3...60

Gaser

Inställningsområde [cm/s]	5...15
---------------------------	--------

Noggrannhet / Avvikelse

Temperaturgradient [K/min]	15
----------------------------	----



Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

STR12ABA/US-100-H

Reaktionstider		
Reaktionstid	[s]	1...10
Flytande medier		
Reaktionstid	[s]	1...10
Gaser		
Reaktionstid	[s]	1...10
Driftförhållanden		
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Hölje		gångat utförande
Material		rostfritt stål (1.4305 / 303)
Processanslutning		G 1/2 utvändig gänga
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Max. kabellängd: 100 m



Anslutning



BN = Ledarfärger :
 WH = brun
 YE = vit
 GN = gul
 grön