


Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

STR12ADB

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktgenskaper

Processanslutning	G 1/2 utvändig gänga
-------------------	----------------------

Applikation

Applikation	höga tryck
Media	flytande medier; Gaser
Medietemperatur [°C]	-25...80
Tryckhållfasthet [bar]	300

Flytande medier

Applikation	höga tryck
Medietemperatur [°C]	-25...80

Gaser

Medietemperatur [°C]	-25...80
----------------------	----------

Elektriska data

Ansluts till utvärderingselektronik	VS 0100
-------------------------------------	---------

Mät-/ Inställningsområde

Flytande medier

Inställningsområde [cm/s]	3...300
Största känslighet [cm/s]	3...60

Gaser

Inställningsområde [cm/s]	5...15
---------------------------	--------

Noggrannhet / Avvikelse

Temperaturgradient [K/min]	15
----------------------------	----



Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

STR12ADB

Reaktionstider	
Reaktionstid [s]	1...10
Flytande medier	
Reaktionstid [s]	1...10
Gaser	
Reaktionstid [s]	1...10
Driftförhållanden	
Kapslingsklass	IP 67
Mekaniska data	
Hölje	gångat utförande
Material	rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Processanslutning	G 1/2 utvändig gänga
Anmärkning	
Förpackning	1 antal
Elektrisk anslutning	
kabel: 2 m, Silflex-PUR; Max. kabellängd: 100 m; 4 x 0,25 mm ²	
Anslutning	



	Ledarfärger :
BN =	brun
WH =	vit
YE =	gul
GN =	grön