


Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

SFM12AACE1

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktegenskaper

Processanslutning	M12 x 1
-------------------	---------

Applikation

Applikation	Ex zon 1
Medietemperatur [°C]	-25...80
Tryckhållfasthet [bar]	5

Flytande medier

Applikation	Ex zon 1
Medietemperatur [°C]	-25...80

Elektriska data

Ansluts till utvärderingselektronik	VS 0200 Exi
-------------------------------------	-------------

Mät-/ Inställningsområde

Flytande medier

Inställningsområde [cm/s]	0...60
Största känslighet [cm/s]	0...20

Noggrannhet / Avvikelse

Temperaturgradient [K/min]	7
----------------------------	---

Reaktionstider

Reaktionstid [s]	2...20
------------------	--------

Flytande medier

Reaktionstid [s]	2...20
------------------	--------

Driftförhållanden

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Mekaniska data

Kapsling	gångat utförande
Mått [mm]	M12 x 1
Gångbeteckning	M12 x 1
Material	PTFE
Material, i kontakt med mediet	PTFE
Processanslutning	M12 x 1

SF0703



Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

SFM12AACE1

Anmärkning


Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, TPE-S; Max. kabellängd: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Anslutning



	Ledarfärger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart
WH =	vit
GY =	grå