


Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

SFR12AACE1

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv


Produktegenskaper

Processanslutning	G 1/2 utvändig gänga
-------------------	----------------------

Applikation

Applikation	Ex zon 1
Medietemperatur [°C]	-25...80
Tryckhållfasthet [bar]	5

Flytande medier

Applikation	Ex zon 1
Medietemperatur [°C]	-25...80

Elektriska data

Ansluts till utvärderingselektronik	VS 0200 Exi
-------------------------------------	-------------

Mät-/ Inställningsområde

Flytande medier	
Inställningsområde [cm/s]	0...60
Största känslighet [cm/s]	0...20

Noggrannhet / Avvikelse

Temperaturgradient [K/min]	7
----------------------------	---

Reaktionstider

Reaktionstid [s]	2...20
------------------	--------

Flytande medier

Reaktionstid [s]	2...20
------------------	--------

Driftförhållanden

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Mekaniska data

Kapsling	gängat utförande
Material	PTFE
Material, i kontakt med mediet	PTFE
Processanslutning	G 1/2 utvändig gänga

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

SF0711




Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

SFR12AACE1

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, TPE-S; Max. kabellängd: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Anslutning



BN =	Ledarfärger :	brun
BU =		blå
BK =		svart
WH =		vit
GY =		grå