



Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

No scale drawing available

Produktegenskaper

Processanslutning	1/2" NPT
-------------------	----------

Applikation

Applikation	högt temperaturområde
Media	flytande medier; Gaser
Tryckhållfasthet [bar]	30

Flytande medier

Applikation	högt temperaturområde
Medietemperatur [°C]	0...120

Gaser

Medietemperatur [°C]	0...100
----------------------	---------

Elektriska data

Ansluts till utvärderingselektronik	VS 0100
-------------------------------------	---------

Mät-/ Inställningsområde

Flytande medier

Inställningsområde [cm/s]	3...300
Största känslighet [cm/s]	3...60

Gaser

Inställningsområde [cm/s]	100...2000
---------------------------	------------

Noggrannhet / Avvikelse

Temperaturgradient [K/min]	15
----------------------------	----

Reaktionstider

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------



Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

STN12ZBB/NPT-GEWINDE

Flytande medier		
Reaktionstid	[s]	1...10
Gaser		
Reaktionstid	[s]	1...10
Driftförhållanden		
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Hölje		gångat utförande
Material		rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Processanslutning		1/2" NPT
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 2 m, Silflex-PUR; Max. kabellängd: 100 m; 4 x 0,25 mm ²		
Anslutning		



	Ledarfärger :
BN =	brun
GN =	grön
WH =	vit
YE =	gul