


Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

SFM12ABBE0

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: SF111A

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Processanslutning	M12 x 1
-------------------	---------

Applikation

Applikation	Ex-område Zon 0
Medietemperatur [°C]	-20...60
Tryckhållfasthet [bar]	300

Flytande medier

Applikation	Ex-område Zon 0
Medietemperatur [°C]	-20...60

Gaser

Medietemperatur [°C]	-20...60
----------------------	----------

Elektriska data

Ansluts till utvärderingselektronik	VS 0200 Ex i
-------------------------------------	--------------

Mät-/ Inställningsområde

Flytande medier

Inställningsområde [cm/s]	3...300
Största känslighet [cm/s]	3...60

Gaser

Inställningsområde [cm/s]	200...2000
Största känslighet [cm/s]	200...800

Noggrannhet / Avvikelse

Temperaturgradient [K/min]	15
----------------------------	----

Reaktionstider

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

Flytande medier


Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------



Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

SFM12ABBE0

Gaser		
Reaktionstid	[s]	1...10
Driftförhållanden		
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Kapsling		gätagat utförande
Mått	[mm]	M12 x 1
Gångbeteckning		M12 x 1
Material		rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Material, i kontakt med mediet		rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Processanslutning		M12 x 1
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 2 m, TPE-S; Max. kabellängd: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Anslutning		



	Ledarfärger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart
WH =	vit
GY =	grå