

Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

STR34ZBB

Artikel ej längre tillgänglig - Arkiv


Produktegenskaper

Processanslutning	G 3/4 utvändig gänga
-------------------	----------------------

Applikation

Applikation	högt temperaturområde
Media	flytande medier; Gaser
Tryckhållfasthet [bar]	30

Flytande medier

Applikation	högt temperaturområde
Medietemperatur [°C]	0...120

Gaser

Medietemperatur [°C]	0...100
----------------------	---------

Elektriska data

Ansluts till utvärderingselektronik	VS 0100
-------------------------------------	---------

Mät-/ Inställningsområde

Flytande medier	
Inställningsområde [cm/s]	3...300
Största känslighet [cm/s]	3...60

Gaser

Inställningsområde [cm/s]	5...1500
---------------------------	----------

Noggrannhet / Avvikelse

Temperaturgradient [K/min]	15
----------------------------	----

Reaktionstider

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------



Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

STR34ZBB

Flytande medier		
Reaktionstid	[s]	1...10
Gaser		
Reaktionstid	[s]	1...10
Driftförhållanden		
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Hölje		gäingat utförande
Material		rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Processanslutning		G 3/4 utvändig gänga
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 2 m, Silikon; Max. kabellängd: 100 m; 4 x 0,5 mm ²		
Anslutning		



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	vit