


Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

SFR12XBK/6M



1 åtdragningsmoment max. 30 Nm



Produktegenskaper

Problängd L	[mm]	30
Processanslutning		G 1/2 utvändig gänga

Applikation

Media		flytande medier; aggressiva medier
Medietemperatur	[°C]	5...70
Tryckhållfasthet	[bar]	30

Flytande medier

Medietemperatur	[°C]	5...70
-----------------	------	--------

Elektriska data

Ansluts till utvärderingselektronik		VS3000
-------------------------------------	--	--------

Mät-/ Inställningsområde

Problängd L	[mm]	30
Flytande medier		
Inställningsområde	[cm/s]	3...60
Största känslighet	[cm/s]	3...40

Noggrannhet / Avvikelse

Temperaturgradient	[K/min]	7
--------------------	---------	---

Reaktionstider

Reaktionstid	[s]	2...20
Flytande medier		
Reaktionstid	[s]	2...20

Driftförhållanden

Kapslingsklass		IP 67
----------------	--	-------

Godkännanden / tester


Stöttålighet	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Vibrationstålighet	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		8213



Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

SFR12XBK/6M

Mekaniska data	
Vikt [g]	389,5
Kapsling	gångat utförande
Material	keramik (99,7 % Al ₂ O ₃)
Material, i kontakt med mediet	keramik (99,7 % Al ₂ O ₃)
Processanslutning	G 1/2 utvändig gänga
Inbyggnadslängd EL [mm]	45
Tillbehör	
Ingående delar	Tätningar: 1, PTFE
Anmärkning	
Anmärkning	För tätning av givaren, använd den medlevererade PTFE-packningen.
Förpackning	1 antal
Elektrisk anslutning	
kabel: 6 m, PUR; Max. kabellängd: 100 m; 5 x 0,34 mm ² , PVC	
Anslutning	



	Ledarfärger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart
WH =	vit
GY =	grå