


Flödesvakt

SID10ADBFPKG/US-100-IPF

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: SI5002

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



- 1 Invändig gänga M18 x 1,5
2 programmeringsknappar



Produktegenskaper

Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 2
Processanslutning	M18 x 1,5 Invändig gänga

Applikation

Media	flytande medier; Gaser
Medietemperatur [°C]	-25...80
Tryckhållfasthet [bar]	300

Flytande medier

Medietemperatur [°C]	-25...80
----------------------	----------

Gaser

Medietemperatur [°C]	-25...80
----------------------	----------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	20...36 DC; (till SELV/PELV)
Strömförbrukning [mA]	< 90
Polaritetsskyddad	ja
Tillslagsfördröjning [s]	15; (optisk indikering)

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 2
-----------------------	----------------------------



Flödesvakt

SID10ADBFPKG/US-100-IPF

Utgångar		
Totalt antal utgångar		2
Utgångssignal		kopplingssignal
Elektriskt utförande		PNP
Antal kopplingsutgångar		2
Utgångsfunktion		slutande / brytande; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]		2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]		250
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja
Mät-/ Inställningsområde		
Flytande medier		
Inställningsområde [cm/s]		3...300
Största känslighet [cm/s]		3...60
Gaser		
Inställningsområde [cm/s]		200...3000
Största känslighet [cm/s]		200...800
Noggrannhet / Avvikelse		
Temperaturgradient [K/min]		300
Reaktionstider		
Reaktionstid [s]		1...10
Flytande medier		
Reaktionstid [s]		1...10
Gaser		
Reaktionstid [s]		1...10
Mjukvara / programmering		
Justering av kopplingspunkt		tryckknappar
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur [°C]		-25...80
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
Stöttålighet	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Vibrationstålighet	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
Mekaniska data		
Mått [mm]		M18 x 1,5
Gängbeteckning		M18 x 1,5
Material		PBT-GF20
Material, i kontakt med mediet		rostfritt stål (1,4404 / SS2348); O-ring: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
Processanslutning		M18 x 1,5 Invändig gänga



Flödesvakt

SID10ADBFPKG/US-100-IPF

Displayer / manöverelement		
Display	Funktion	10 x LED, 3-färgad
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning

