




Luftflödesvakt

SLG23CEEAKOW/24VAC



1 Potentiometer

Produktegenskaper		
Antal in och utgångar		Antal reläutgångar: 1
Processanslutning		Ø 23 mm
Applikation		
Medietemperatur	[°C]	-10...50
Tryckhållfasthet	[bar]	1
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	21,6...26,6 AC
Strömförbrukning	[mA]	50
Min. isolationsmotstånd	[MΩ]	100; (500 V DC)
Polaritetssäker		nej
Tillslagsfördröjning	[s]	60
In- / utgångar		
Antal in och utgångar		Antal reläutgångar: 1
Utgångar		
Utgångssignal		kopplingssignal
Antal reläutgångar		1
Kontaktbelastning		3 A (30 V DC / 250 V AC // cULus: 30 V DC / AC)
Kopplingsfunktion för flödesövervakning		reläet "till" vid flöde
Kortslutningssäker		nej
Överlastskydd		nej
Mät- / Inställningsområde		
Gaser		
Inställningsområde	[cm/s]	100...1000



Luftflödesvakt

SLG23CEEAKOW/24VAC

Största känslighet	[cm/s]	100...400	
Noggrannhet / Avvikelse			
Temperaturgradient	[K/min]	5	
Reaktionstider			
Reaktionstid	[s]	3...60	
Gaser			
Reaktionstid	[s]	3...60	
Mjukvara / programmering			
Justering av kopplingspunkt	Potentiometer		
Driftförhållanden			
Omgivningstemperatur	[°C]	-10...50	
Lagringstemperatur	[°C]	-25...85	
Kapslingsklass	IP 65		
Godkännanden / tester			
MTTF (Mean Time To Failure)	[års]	877	
UL godkännande	Godkännandennummer UL	I030	
	Filnummer UL	E174189	
Mekaniska data			
Vikt	[g]	198,5	
Mått	[mm]	Ø 23 / L = 142	
Material	kapsling: PBT; aktiv yta: Titan		
Material, i kontakt med mediet	PBT; Titan		
Processanslutning	Ø 23 mm		
Displayer / manöverelement			
Display	Funktion	1 x LED, röd	
	Funktion	1 x LED, grön	
Elektrisk anslutning			
Erforderligt skydd	miniatorsäkring enligt IEC60127-2 blad 1; ≤ 5 A; snabb		
Tillbehör			
Ingående delar	Monteringsklämma: 1, E40048		
Anmärkning			
Anmärkning	rekommendation kontrollera den säkra funktionen efter kortslutning		
Förpackning	1 antal		




Luftflödesvakt

SLG23CEEAKOW/24VAC

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm²

Anslutning



Hänvisning miniatorsäkring enligt IEC60127-2 blad 1 ≤ 5 A snabb
Ledarfärger :

BN = brun
BU = blå
BK = svart
WH = vit