


SL5105

Luftflödesvakt

SLG23CEEAKOG/24VDC



1 Potentiometer

Produktegenskaper		
Antal in och utgångar		Antal reläutgångar: 1
Processanslutning		Ø 23 mm
Applikation		
Medietemperatur	[°C]	-10...50
Tryckhållfasthet	[bar]	1
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	18...30 DC
Strömförbrukning	[mA]	50
Min. isolationsmotstånd	[MΩ]	100; (500 V DC)
In- / utgångar		
Antal in och utgångar		Antal reläutgångar: 1
Utgångar		
Utgångssignal		kopplingssignal
Antal reläutgångar		1
Kontaktbelastning		3 A (30 V DC / 250 V AC // cULus: 30 V DC / AC)
Kopplingsfunktion för flödesövervakning		reläet "till" vid flöde
Mät-/ Inställningsområde		
Gaser		
Inställningsområde		[cm/s] 100...1000
Största känslighet		[cm/s] 100...400
Noggrannhet / Avvikelse		
Temperaturgradient		[K/min] 5



Luftflödesvakt

SLG23CEEAKOG/24VDC

Reaktionstider		
Reaktionstid	[s]	3...60
Gaser		
Reaktionstid	[s]	3...60
Mjukvara / programmering		
Justering av kopplingspunkt	Potentiometer	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-10...50
Lagringstemperatur	[°C]	-25...85
Max. relativ luftfuktighet	[%]	90
Kapslingsklass		IP 65
Godkännanden / tester		
MTTF (Mean Time To Failure)	[års]	1294
UL godkännande	Godkännandennummer UL	I029
	Filnummer UL	E174189
Mekaniska data		
Vikt	[g]	192,5
Mått	[mm]	Ø 23 / L = 142
Material	kapsling: PBT; aktiv yta: Titan	
Material, i kontakt med mediet	PBT; Titan	
Processanslutning	Ø 23 mm	
Displayer / manöverelement		
Display	Funktion	1 x LED, röd
	Funktion	1 x LED, grön
Tillbehör		
Ingående delar	Monteringsklämma: 1, E40048	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	

SL5105




Luftflödesvakt

SLG23CEEAKOG/24VDC

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC

Anslutning



BN =	Ledarfärger :
BU =	brun
BK =	blå
WH =	svart
	vit