

Utvärderingsenhet för flödesgivare

VS0200/230VAC

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: SN0150

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



1 Monteras på DIN-skena



Applikation

Applikation

Flödesövervakning; Temperaturövervakning

Elektriska data

Anslutningsspänning tolerans [%]

-10...10

Anslutningsspänning [V]

< 230 AC

Max. effektförbrukning [VA]

3

Tillslagsfördröjning [s]

30

Antal kanaler

1

Utgångar

Elektriskt utförande

relä

Kontaktbelastning

4 A, 250 V AC

Kopplingsfunktion för flödesövervakning

reläet "till" vid flöde

Kopplingsfunktion för temperaturövervakning

reläet "till" när förinställd temperatur uppnåtts

Mjukvara / programmering

Justering av kopplingspunkt

Potentiometer

Val av vätskor / gaser

skjutomkopplare

Inställning av kopplingspunkt

Potentiometer

Temperaturområde [°C]

0...120

Repetering på inställd kopplingspunkt [K]


4



Utvärderingsenhet för flödesgivare

VS0200/230VAC

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	0...60
Kapslingsklass		IP 40
Kapslingsklass anslutningsklämmor		IP 20
Mekaniska data		
Hölje		Hölje för montering på DIN-skena
Mått	[mm]	75 x 55 x 110
Material		plast
Displayer / manöverelement		
Display	Funktion	11 x LED
	Utgångsstatus	LED, röd
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
klämmor: 16 x ...2,5 mm ²		
Anslutning		



- 1: Temperaturövervakning
 2: Flödesövervakning
 Ledarfärger :
 BN = brun
 BU = blå
 BK = svart
 WH = vit
 GY = grå