

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



1 Monteras på DIN-skena

**Applikation**

Applikation	Flödesövervakning; Temperaturövervakning; Ledningsövervakning
-------------	---

Elektriska data

Anslutningsspänning tolerans [%]	-10...10
Anslutningsspänning [V]	< 230 AC
Max. effektförbrukning [VA]	3
Tillslagsfördröjning [s]	< 30
Antal kanaler	1

Utgångar

Elektriskt utförande	relä
Kontaktbelastning	4 A, 250 V AC
Kopplingsfunktion för flödesövervakning	reläet "till" vid flöde
Kopplingsfunktion för temperaturövervakning	reläet "från" när inställd temperatur uppnåtts
Kopplingsfunktion för kabelbrottsövervakning	reläet "från" vid kabelbrott och kortslutning

Reaktionstider

Reaktionstid [s]	< 10
------------------	------

Mjukvara / programmering

Justering av kopplingspunkt	Potentiometer
Val av vätskor / gaser	skjutomkopplare
Inställning av kopplingspunkt	Potentiometer
Temperaturområde [°C]	20...100



Utvärderingsenhet för flödesgivare

VS0200/230VAC

Repeternoggrannhet på inställd kopplingspunkt	[K]	4
---	-----	---

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklass		IP 40
Kapslingsklass anslutningsklämmor		IP 20

Mekaniska data

Hölje		Hölje för montering på DIN-skena
Mått	[mm]	75 x 55 x 110
Material		plast

Displayer / manöverelement

Display	Funktion	11 x LED
	Utgångsstatus	LED, röd
	Utgångsstatus	LED, röd


Anmärkning

Anmärkning	Om reläet för lednings- eller- temperaturövervakning faller medför det att även reläet för flödesövervakning faller.
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

klämmor: 16 x ...2,5 mm²

Anslutning



- 1: Relais Ledningsövervakning / Temperaturövervakning
 2: Relais Flödesövervakning
 Ledarfärger :

BN = brun
 BU = blå
 BK = svart
 WH = vit
 GY = grå