


## Utvärderingsenhet för flödesgivare

VS0200/ 24VDC

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: SR0150

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



1 Monteras på DIN-skena



## Applikation

Applikation

Flödesövervakning; Temperaturövervakning

## Elektriska data

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Anslutningsspänning tolerans [%] | -10...10 |
| Anslutningsspänning [V]          | 24 DC    |
| Strömförbrukning [mA]            | 70       |
| Tillslagsfördröjning [s]         | 30       |
| Antal kanaler                    | 1        |

## Utgångar

|                                             |                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Elektriskt utförande                        | relä                                              |
| Kontaktbelastning                           | 4 A, 250 V AC                                     |
| Kopplingsfunktion för flödesövervakning     | reläet "till" vid flöde                           |
| Kopplingsfunktion för temperaturövervakning | reläet "till" när förinställd temperatur uppnåtts |

## Mjukvara / programmering


|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| Justering av kopplingspunkt                       | Potentiometer   |
| Val av vätskor / gaser                            | skjutomkopplare |
| Inställning av kopplingspunkt                     | Potentiometer   |
| Temperaturområde [°C]                             | 0...120         |
| Repeternoggrannhet på inställd kopplingspunkt [K] | 4               |



## Utvärderingsenhet för flödesgivare

VS0200/ 24VDC

| Driftförhållanden                    |               |                                  |
|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Omgivningstemperatur                 | [°C]          | 0...60                           |
| Kapslingsklass                       |               | IP 40                            |
| Kapslingsklass<br>anslutningsklämmor |               | IP 20                            |
| Mekaniska data                       |               |                                  |
| Hölje                                |               | Hölje för montering på DIN-skena |
| Mått                                 | [mm]          | 75 x 55 x 110                    |
| Material                             |               | plast                            |
| Displayer / manöverelement           |               |                                  |
| Display                              | Funktion      | 11 x LED                         |
|                                      | Utgångsstatus | LED, röd                         |
| Anmärkning                           |               |                                  |
| Förpackning                          |               | 1 antal                          |
| Elektrisk anslutning                 |               |                                  |
| klämmor: 16 x ...2,5 mm <sup>2</sup> |               |                                  |
| Anslutning                           |               |                                  |



- 1: Temperaturövervakning  
 2: Flödesövervakning  
 Ledarfärger :  
 BN = brun  
 BU = blå  
 BK = svart  
 WH = vit  
 GY = grå