SR0103


Utvärderingsenhet för flödesgivare

VS0200/ 24VDC

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: SR0150

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



1 Monteras på DIN-skena

CE

Applikation		
Applikation		Flödesövervakning; Temperaturövervakning; Ledningsövervakning
Elektriska data		
Anslutningsspänning tolerans	[%]	-10...10
Anslutningsspänning	[V]	24 DC
Strömförbrukning	[mA]	70
Tillslagsfördröjning	[s]	30
Antal kanaler		1
Utgångar		
Elektriskt utförande		relä
Kontaktbelastning		4 A, 250 V AC
Kopplingsfunktion för flödesövervakning		reläet "till" vid flöde
Kopplingsfunktion för temperaturövervakning		reläet "från" när inställd temperatur uppnåtts
Kopplingsfunktion för kabelbrottsövervakning		reläet "från" vid kabelbrott och kortslutning
Reaktionstider		
Reaktionstid	[s]	< 10
Mjukvara / programmering		
Justering av kopplingspunkt		Potentiometer
Val av vätskor / gaser		skjutomkopplare

SR0103

Utvärderingsenhet för flödesgivare

VS0200/ 24VDC

Inställning av kopplingspunkt		Potentiometer
Temperaturområde	[°C]	20...80
Repeternoggrannhet på inställd kopplingspunkt	[K]	4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	0...60
Kapslingsklass		IP 40
Kapslingsklass anslutningsklämmor		IP 20

Mekaniska data

Hölje		Hölje för montering på DIN-skena
Mått	[mm]	75 x 55 x 110
Material		plast

Displayer / manöverelement

Display	Funktion	11 x LED
	Utgångsstatus	LED, röd
	Utgångsstatus	LED, röd


Anmärkning

Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

klämmor: 16 x ...2,5 mm²

Anslutning



1: Relais Ledningsövervakning / Temperaturövervakning
2: Relais Flödesövervakning
Ledarfärger :
BN = brun
BU = blå
BK = svart
WH = vit
GY = grå