
ST0507

Flödesvakt

SCG15ABBFPKG/6M/PH

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktegenskaper		
Antal in och utgångar		Antal kopplingsutgångar: 1
Processanslutning		Varivent DN50
Applikation		
Applikation		steril miljö
Medietemperatur	[°C]	-25...95
Tryckhållfasthet	[bar]	30
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	20...36 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 45
Polaritetsskyddad		ja
Tillslagsfördröjning	[s]	< 20
In- / utgångar		
Antal in och utgångar		Antal kopplingsutgångar: 1
Utgångar		
Totalt antal utgångar		1
Utgångssignal		kopplingssignal

ST0507

Flödesvakt

SCG15ABBFPKG/6M/PH

Elektriskt utförande			PNP
Antal kopplingsutgångar			1
Utgångsfunktion			slutande / brytande; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]		2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]		400
Kortslutningsskyddad			ja
Typ av kortslutningsskydd			pulserande
Överlastskydd			ja
Mät-/ Inställningsområde			
Inställningsområde	[cm/s]		3...300
Största känslighet	[cm/s]		3...60
Noggrannhet / Avvikelse			
Temperaturgradient	[K/min]		15
Reaktionstider			
Reaktionstid	[s]		1...10
Mjukvara / programmering			
Justering av kopplingspunkt			Potentiometer
Driftförhållanden			
Omgivningstemperatur	[°C]		-20...30
Kapslingsklass			IP 67
Mekaniska data			
Mått	[mm]		60 x 41 x 82
Material			PBT-GF20
Material, i kontakt med mediet			rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Processanslutning			Varivent DN50
Displayer / manöverelement			
Display		Funktion	11 x LED
Anmärkning			
Förpackning			1 antal

ST0507


Flödesvakt


SCG15ABBFPKG/6M/PH

Elektrisk anslutning

kabel: 6 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Anslutning





	Ledarfärger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart