


Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: SI5000 + E40096

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Antal in och utgångar

Antal kopplingsutgångar: 1

Processanslutning

G 1/2 utvändig gänga

Applikation

Media

flytande medier

Medietemperatur

[°C]

-25...80

Tryckhållfasthet

[bar]

30

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

20...36 DC

Strömförbrukning

[mA]

< 45

Polaritetsskyddad

ja

Tillslagsfördröjning

[s]

< 20

In- / utgångar

Antal in och utgångar

Antal kopplingsutgångar: 1

Utgångar

Totalt antal utgångar

1

Utgångssignal

kopplingssignal

Elektriskt utförande

PNP

Antal kopplingsutgångar

1

Utgångsfunktion

slutande / brytande; (parametriserbar)



Flödesvakt

SCR12ABAFPKG/PH

Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	400
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja
Mät-/ Inställningsområde		
Inställningsområde	[cm/s]	3...300
Största känslighet	[cm/s]	3...60
Noggrannhet / Avvikelse		
Temperaturgradient	[K/min]	15
Reaktionstider		
Reaktionstid	[s]	1...10
Mjukvara / programmering		
Justering av kopplingspunkt		Potentiometer
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...80
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Material		PBT-GF20
Material, i kontakt med mediet		rostfritt stål (1.4305 / 303)
Processanslutning		G 1/2 utvändig gänga
Displayer / manöverelement		
Display	Funktion	11 x LED
Tillbehör		
Ingående delar		Tätningar: 2 x AMF 30 skruvmejsel
Anmärkning		
Förpackning		1 antal



Flödesvakt

SCR12ABAFPKG/PH

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Anslutning



BN =	Ledarfärger :
BU =	brun
BK =	blå
	svart