


Flödesvakt

SCR14AACFPKG/US-100-IPF

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: SR5900 + SF2405

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Antal in och utgångar

Antal kopplingsutgångar: 1

Processanslutning

G 1/4 utvändig gänga

Applikation

Media

aggressiva medier

Medietemperatur

[°C]

-25...80

Tryckhållfasthet

[bar]

5

Flytande medier

Medietemperatur

[°C]

-25...80

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

20...36 DC

Strömförbrukning

[mA]

< 45

Polaritetsskyddad

ja

Tillslagsfördröjning

[s]

< 20

In- / utgångar

Antal in och utgångar

Antal kopplingsutgångar: 1

Utgångar

Totalt antal utgångar

1

Utgångssignal

kopplingssignal

Elektriskt utförande

PNP



Flödesvakt

SCR14AACFPKG/US-100-IPF

Antal kopplingsutgångar	1
Utgångsfunktion	slutande / brytande; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	400
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Mät-/ Inställningsområde

Flytande medier	
Inställningsområde [cm/s]	3...200
Största känslighet [cm/s]	3...40

Noggrannhet / Avvikelse

Temperaturgradient [K/min]	7
----------------------------	---

Reaktionstider

Reaktionstid [s]	2...20
------------------	--------

Flytande medier

Reaktionstid [s]	2...20
------------------	--------

Mjukvara / programmering

Justering av kopplingspunkt	Potentiometer
-----------------------------	---------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-20...80
Kapslingsklass	IP 67

Mekaniska data

Material	PBT-GF20
Material, i kontakt med mediet	PTFE
Processanslutning	G 1/4 utvändig gänga

Displayer / manöverelement

Display	Funktion	11 x LED
---------	----------	----------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A





Flödesvakt

SCR14AACFPKG/US-100-IPF

Anslutning

