




Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktegenskaper		
Antal in och utgångar		Antal kopplingsutgångar: 1
Processanslutning		G 1/4 utvändig gänga
Applikation		
Applikation		höga tryck
Media		flytande medier
Medietemperatur	[°C]	-25...80
Tryckhållfasthet	[bar]	300
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	20...36 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 45
Polaritetsskyddad		ja
Tillslagsfördröjning	[s]	< 20
In- / utgångar		
Antal in och utgångar		Antal kopplingsutgångar: 1
Utgångar		
Totalt antal utgångar		1
Utgångssignal		kopplingssignal
Elektriskt utförande		PNP
Antal kopplingsutgångar		1
Utgångsfunktion		slutande / brytande; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	2,5



Flödesvakt

SCR14ADBFPKG/PH

Permanent belastningsström i [mA] kopplingsutgången DC	400
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Mät-/ Inställningsområde

Inställningsområde [cm/s]	3...300
Största känslighet [cm/s]	3...60

Noggrannhet / Avvikelse

Temperaturgradient [K/min]	15
----------------------------	----

Reaktionstider

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

Mjukvara / programmering

Justering av kopplingspunkt	Potentiometer
-----------------------------	---------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-20...80
Kapslingsklass	IP 67

Mekaniska data

Material	PBT-GF20
Material, i kontakt med mediet	rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Processanslutning	G 1/4 utvändig gänga

Displayer / manöverelement

Display	Funktion	11 x LED
---------	----------	----------



Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Anslutning



Ledarfärger :
 BN = brun
 BU = blå
 BK = svart