


Flödesvakt

SCR12ABAFPKG/US-100-IPF

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: SI5010 + E40096

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Antal in och utgångar

Antal kopplingsutgångar: 1

Processanslutning

G 1/2 utvändig gänga

Applikation

Media

flytande medier

Medietemperatur

[°C]

10...50

Tryckhållfasthet

[bar]

30

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

20...36 DC

Strömförbrukning

[mA]

< 45

Polaritetsskyddad

ja

Tillslagsfördröjning

[s]

< 20

In- / utgångar

Antal in och utgångar

Antal kopplingsutgångar: 1

Utgångar

Totalt antal utgångar

1

Utgångssignal

kopplingssignal

Elektriskt utförande

PNP

Antal kopplingsutgångar

1

Utgångsfunktion

slutande / brytande; (parametriserbar)



Flödesvakt

SCR12ABAFPKG/US-100-IPF

Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	400
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja

Mät-/ Inställningsområde

Inställningsområde	[cm/s]	100...500
--------------------	--------	-----------

Noggrannhet / Avvikelse

Temperaturgradient	[K/min]	1
--------------------	---------	---

Reaktionstider

Reaktionstid	[s]	1...2
--------------	-----	-------

Mjukvara / programmering

Justering av kopplingspunkt	Potentiometer
-----------------------------	---------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	10...50
----------------------	------	---------

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Mekaniska data

Material	PBT-GF20
Material, i kontakt med mediet	rostfritt stål (1.4305 / 303)
Processanslutning	G 1/2 utvändig gänga

Displayer / manöverelement

Display	Funktion	11 x LED
---------	----------	----------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A





Flödesvakt

SCR12ABAFPKG/US-100-IPF

Anslutning

