


Temperaturgivare med processanslutning

TM-025KCBN14- /US/



Produktegenskaper

Mätområde	-40...150 °C	-40...302 °F
Processanslutning	gångad anslutning 1/4" NPT	
Inbyggnadslängd EL [mm]	25	

Applikation

Speciella egenskaper	guldpläterade stift	
Mätelement	1 x Pt 1000; (enligt DIN EN 60751, Klass A)	
Media	flytande och gasformiga medier	
Tryckhållfasthet [bar]	400	
Hänvisning till tryckangivelse	givare	
	28,1 eller $I_{max} = 100/U_b$ (U_b = kretsens spänning)	
Minsta insticksdjup [mm]	15	

Elektriska data

Skyddsklass	III
-------------	-----

Mät-/ Inställningsområde

Problängd L	[mm]	15	
Mätområde		-40...150 °C	-40...302 °F

Noggrannhet / Avvikelse

Noggrannhet [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
-----------------	-----------------------------------

Reaktionstider

Dynamisk respons T05 / T09 [s]	1 / 3
--------------------------------	-------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Lagringstemperatur [°C]	-40...100
Kapslingsklass	IP 68; IP 69K

Godkännanden / tester

Stöttålighet	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Vibrationstålighet	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	22831	
UL godkännande	Godkännandennummer UL	K004

Temperaturgivare med processanslutning

TM-025KCBN14- /US/

Mekaniska data

Vikt	[g]	27,2
Material		rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Material, i kontakt med mediet		rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Processanslutning		gängad anslutning 1/4" NPT
Probdiameter	[mm]	6
Inbyggnadslängd EL	[mm]	25

Anmärkning

Anmärkning	Driftspänning "supply class 2" enligt cULus
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad



Anslutning

