




Flödesvakt

SCE18ADBFPKG/US-100-IPF

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: SI5010 + E40104
Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper	
Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 1
Processanslutning	T-stycke QL 18 / ST DIN 2353
Applikation	
Applikation	höga tryck
Media	flytande medier
Medietemperatur [°C]	10...50
Tryckhållfasthet [bar]	300
Elektriska data	
Anslutningsspänning [V]	20...36 DC
Strömförbrukning [mA]	< 45
Polaritetsskyddad	ja
Tillslagsfördröjning [s]	< 20
In- / utgångar	
Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 1
Utgångar	
Totalt antal utgångar	1
Utgångssignal	kopplingssignal
Elektriskt utförande	PNP



Flödesvakt

SCE18ADBFPKG/US-100-IPF

Antal kopplingsutgångar	1
Utgångsfunktion	slutande / brytande; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	400
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Mät-/ Inställningsområde

Inställningsområde [cm/s]	100...500
---------------------------	-----------

Noggrannhet / Avvikelse

Temperaturgradient [K/min]	300
----------------------------	-----

Reaktionstider

Reaktionstid [s]	1...2
------------------	-------

Mjukvara / programmering

Justering av kopplingspunkt	Potentiometer
-----------------------------	---------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	10...60
Kapslingsklass	IP 67

Mekaniska data

Mått [mm]	60 x 41 x 101
Material	PBT-GF20
Material, i kontakt med mediet	rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Processanslutning	T-stycke QL 18 / ST DIN 2353

Displayer / manöverelement

Display	Funktion	11 x LED
---------	----------	----------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A





Flödesvakt

SCE18ADBFPKG/US-100-IPF

Anslutning

