


Flödesvakt

SCM12ABAFPKG/PH

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: SI5000 + E40101

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!


Produktegenskaper

Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 1
Processanslutning	M12 x 1

Applikation

Media	flytande medier
Medietemperatur [°C]	-25...80
Tryckhållfasthet [bar]	30

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	20...36 DC
Strömförbrukning [mA]	< 45
Polaritetsskyddad	ja
Tillslagsfördröjning [s]	< 20

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 1
-----------------------	----------------------------

Utgångar

Totalt antal utgångar	1
Utgångssignal	kopplingssignal
Elektriskt utförande	PNP
Antal kopplingsutgångar	1

ST1600



Flödesvakt

SCM12ABAFPKG/PH

Utgångsfunktion		slutande / brytande; (parametriserbar)	
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]		2,5	
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]		400	
Kortslutningsskyddad		ja	
Typ av kortslutningsskydd		pulserande	
Överlastskydd		ja	
Mät- / Inställningsområde			
Inställningsområde [cm/s]		3...300	
Största känslighet [cm/s]		3...60	
Noggrannhet / Avvikelse			
Temperaturgradient [K/min]		15	
Reaktionstider			
Reaktionstid [s]		1...10	
Mjukvara / programmering			
Justering av kopplingspunkt		Potentiometer	
Driftförhållanden			
Omgivningstemperatur [°C]		-20...80	
Kapslingsklass		IP 67	
Mekaniska data			
Mått [mm]		M12 x 1	
Gängbeteckning		M12 x 1	
Material		PBT-GF20	
Material, i kontakt med mediet		rostfritt stål (1.4305 / 303)	
Processanslutning		M12 x 1	
Displayer / manöverelement			
Display		Funktion	11 x LED
Tillbehör			
Ingående delar		Tätningar: 2 x AMF 30 skruvmejsel	
Anmärkning			
Förpackning		1 antal	

ST1600





Flödesvakt

SCM12ABAFPKG/PH

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Anslutning



BN =	Ledarfärger :
BU =	brun
BK =	blå
	svart