


Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

STM12ABA/US-100-H

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktegenskaper

Processanslutning	M12 x 1
-------------------	---------

Applikation

Applikation	högt temperaturområde
Media	flytande medier; Gaser
Medietemperatur [°C]	-25...80
Tryckhållfasthet [bar]	30

Flytande medier

Applikation	högt temperaturområde
Medietemperatur [°C]	-25...80

Gaser

Medietemperatur [°C]	-25...80
----------------------	----------

Elektriska data

Ansluts till utvärderingselektronik	VS 0100
-------------------------------------	---------

Mät-/ Inställningsområde

Flytande medier

Inställningsområde [cm/s]	3...300
Största känslighet [cm/s]	3...60

Gaser

Inställningsområde [cm/s]	5...1500
---------------------------	----------

Noggrannhet / Avvikelse

Temperaturgradient [K/min]	15
----------------------------	----

Reaktionstider

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

Flytande medier

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

Gaser

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

Driftförhållanden

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

ST1004



Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

STM12ABA/US-100-H

Mekaniska data

Kapsling		gängat utförande
Mått	[mm]	M12 x 1
Gängbeteckning		M12 x 1
Material		rostfritt stål (1.4305 / 303)
Processanslutning		M12 x 1

Anmärkning


Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Max. kabellängd: 100 m



Anslutning



BK = Ledarfärger :
BN = svart
BU = brun
WH = blå
 vit