


Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

STM12ABB

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktegenskaper

Processanslutning	M12 x 1
-------------------	---------

Applikation

Applikation	högt temperaturområde
Media	flytande medier; Gaser
Medietemperatur [°C]	-25...80
Tryckhållfasthet [bar]	30

Flytande medier

Applikation	högt temperaturområde
Medietemperatur [°C]	-25...80

Gaser

Medietemperatur [°C]	-25...80
----------------------	----------

Elektriska data

Ansluts till utvärderingselektronik	VS 0100
-------------------------------------	---------

Mät-/ Inställningsområde

Flytande medier

Inställningsområde [cm/s]	3...300
Största känslighet [cm/s]	3...60

Gaser

Inställningsområde [cm/s]	5...1500
---------------------------	----------

Noggrannhet / Avvikelse

Temperaturgradient [K/min]	15
----------------------------	----

Reaktionstider

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

Flytande medier

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

Gaser

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

Driftförhållanden

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

ST1200



Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

STM12ABB


Mekaniska data	
Kapsling	gängat utförande
Mått [mm]	M12 x 1
Gängbeteckning	M12 x 1
Material	rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Processanslutning	M12 x 1

Anmärkning	
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, Silflex-PUR; Max. kabellängd: 100 m; 4 x 0,25 mm²

Anslutning



Ledarfärger :
BN = brun
WH = vit
YE = gul
GN = grön