


Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

STR14AAC/US-100-H

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produkttegenskaper

Processanslutning	G 1/4 utvändig gänga
-------------------	----------------------

Applikation

Media	flytande medier; aggressiva medier
-------	------------------------------------

Medietemperatur	[°C]	-25...80
-----------------	------	----------

Tryckhållfasthet	[bar]	5
------------------	-------	---

Flytande medier

Medietemperatur	[°C]	-25...80
-----------------	------	----------

Elektriska data

Ansluts till utvärderingselektronik	VS 0100
-------------------------------------	---------

Mät-/ Inställningsområde

Flytande medier

Inställningsområde	[cm/s]	3...300
--------------------	--------	---------

Största känslighet	[cm/s]	3...60
--------------------	--------	--------

Noggrannhet / Avvikelse

Temperaturgradient	[K/min]	7
--------------------	---------	---

Reaktionstider

Reaktionstid	[s]	2...20
--------------	-----	--------

Flytande medier

Reaktionstid	[s]	2...20
--------------	-----	--------

Driftförhållanden

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------



Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

STR14AAC/US-100-H

Mekaniska data

Hölje	gångat utförande
Material	PTFE
Processanslutning	G 1/4 utvändig gänga

Anmärkning


Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Max. kabellängd: 100 m



Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	vit