


Temperatur - kabelgivare med processanslutning

TS-200KLKD06 .../US



1 anslutningsarea, se anmärkning



Produktegenskaper

Mätområde	-100...600 °C	-148...1112 °F
Processanslutning	Ø 6 mm	
Inbyggadslängd EL [mm]	100; (medietemperaturer < 200 °C: 150)	

Applikation

Mätelement	1 x Pt 100; (enligt DIN EN 60751, Klass A)
Media	flytande och gasformiga medier
Minsta insticksdjup [mm]	15

Elektriska data

Skyddsklass	III
-------------	-----

Mät-/ Inställningsområde

Problängd L	[mm]	150	
Mätområde		-100...600 °C	-148...1112 °F

Noggrannhet / Avvikelse

Noggrannhet [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
-----------------	-------------------------

Reaktionstider

Dynamisk respons T05 / T09 [s]	12 / 34; (enligt DIN EN 60751)
--------------------------------	--------------------------------

Driftförhållanden

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Godkännanden / tester

MTTF (Mean Time To Failure) [års]	11415,5
-----------------------------------	---------

Mekaniska data

Vikt [g]	87
Mått [mm]	Ø 6
Material	rostfritt stål (1.4571/316Ti); PFA / PTFE
Material, i kontakt med mediet	rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Processanslutning	Ø 6 mm
Probdiameter [mm]	6
Inbyggadslängd EL [mm]	100; (medietemperaturer < 200 °C: 150)

Anmärkning

Anmärkning	Noggrannhetsvärdet gäller för flytande vatten.
------------	--

TS2452



Temperatur - kabelgivare med processanslutning

TS-200KLKD06 .../US

Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PTFE; temperaturtålig upp till 250°C

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning

