

Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

STR14ABBE1

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktegenskaper

Processanslutning	G 1/4 utvändig gänga
-------------------	----------------------

Applikation

Applikation	Ex zon 1
Medietemperatur [°C]	-25...80
Tryckhållfasthet [bar]	30

Flytande medier

Applikation	Ex zon 1
Medietemperatur [°C]	-25...80

Gaser

Medietemperatur [°C]	-25...80
----------------------	----------

Elektriska data

Ansluts till utvärderingselektronik	VS 0100 Ex
-------------------------------------	------------

Mät-/ Inställningsområde

Flytande medier

Inställningsområde [cm/s]	3...300
Största känslighet [cm/s]	3...60

Gaser

Inställningsområde [cm/s]	5...1500
---------------------------	----------

Noggrannhet / Avvikelse

Temperaturgradient [K/min]	15
----------------------------	----

Reaktionstider

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

Flytande medier

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

Gaser

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

Driftförhållanden

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Mekaniska data

Hölje	gängt utförande
-------	-----------------

ST2210



Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

STR14ABBE1

Material	rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Processanslutning	G 1/4 utvändig gänga


Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, Silflex-PUR; Max. kabellängd: 100 m; 4 x 0,25 mm²

Anslutning



	Ledarfärger :
BN =	brun
GN =	grön
WH =	vit
YE =	gul