


Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produkttegenskaper

Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 1
Processanslutning	G 1/2 utvändig gänga

Applikation

Media	flytande medier
Medietemperatur [°C]	-25...80
Tryckhållfasthet [bar]	30

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	20...36 DC
Strömförbrukning [mA]	< 45
Polaritetssäker	nej
Tillslagsfördröjning [s]	< 20

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 1
-----------------------	----------------------------

Utgångar

Totalt antal utgångar	1
Utgångssignal	kopplingssignal
Elektriskt utförande	PNP
Antal kopplingsutgångar	1
Utgångsfunktion	slutande / brytande; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5

ST3601



Flödesvakt

SCR12ABAFPKG/6M/PH

Permanent belastningsström i [mA] kopplingsutgången DC	400
Kortslutningssäker	nej
Överlastskydd	nej
Mät-/ Inställningsområde	
Inställningsområde [cm/s]	3...300
Största känslighet [cm/s]	3...60
Noggrannhet / Avvikelse	
Temperaturgradient [K/min]	15
Reaktionstider	
Reaktionstid [s]	1...10
Mjukvara / programmering	
Justering av kopplingspunkt	Potentiometer
Driftförhållanden	
Omgivningstemperatur [°C]	-20...80
Kapslingsklass	IP 67
Mekaniska data	
Mått [mm]	60 x 41 x 83
Material	PBT-GF20
Material, i kontakt med mediet	rostfritt stål (1.4305 / 303)
Processanslutning	G 1/2 utvändig gänga
Displayer / manöverelement	
Display	Funktion11 x LED
Tillbehör	
Ingående delar	Tätningar: 2 x AMF 30 skruvmejsel
Anmärkning	
Förpackning	1 antal

ST3601





Flödesvakt

SCR12ABAFPKG/6M/PH

Elektrisk anslutning

kabel: 6 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Anslutning



BN =	Ledarfärger :
BU =	brun
BK =	blå
	svart