


Flödesvakt

SCR12ABBFPKG/6M/PH

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktgenskaper

Antal in och utgångar

Antal kopplingsutgångar: 1

Processanslutning

G 1/2 utvändig gänga

Applikation

Media

flytande medier

Medietemperatur [°C]

-25...80

Tryckhållfasthet [bar]

30

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]

20...36 DC

Strömförbrukning [mA]

< 45

Polaritetsskyddad

ja

Tillslagsfördröjning [s]

< 20

In- / utgångar

Antal in och utgångar

Antal kopplingsutgångar: 1

Utgångar

Totalt antal utgångar

1

Utgångssignal

kopplingssignal

Elektriskt utförande

PNP

Antal kopplingsutgångar

1

Utgångsfunktion

slutande / brytande; (parametriserbar)

Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]

2,5

Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]

400

Kortslutningsskyddad

ja



Flödesvakt

SCR12ABBFPG/6M/PH

Typ av kortslutningsskydd		pulserande	
Överlastskydd		ja	
Mät-/ Inställningsområde			
Inställningsområde		[cm/s]	3...300
Största känslighet		[cm/s]	3...60
Noggrannhet / Avvikelse			
Temperaturgradient		[K/min]	15
Reaktionstider			
Reaktionstid		[s]	1...10
Mjukvara / programmering			
Justering av kopplingspunkt		Potentiometer	
Driftförhållanden			
Omgivningstemperatur		[°C]	-20...80
Kapslingsklass		IP 67	
Mekaniska data			
Mått		[mm]	60 x 41 x 83
Material		PBT-GF20	
Material, i kontakt med mediet		rostfritt stål (1.4571/316Ti)	
Processanslutning		G 1/2 utvändig gänga	
Displayer / manöverelement			
Display		Funktion	11 x LED
Tillbehör			
Ingående delar		Tätningar: 2 x AMF 30 skruvmejsel	
Anmärkning			
Förpackning		1 antal	




Flödesvakt

SCR12ABBFPKG/6M/PH

Elektrisk anslutning

kabel: 6 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Anslutning



BN =	Ledarfärger :
BU =	brun
BK =	blå
	svart