




Temperatur - kabelgivare med processanslutning

TS-200KCKD8 /US/ IV

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: TS2089 eller TS2289

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Mätområde	-40...150 °C	-40...302 °F
-----------	--------------	--------------

Applikation

Speciella egenskaper	guldpläterade stift	
Mätelement	1 x Pt 1000; (enligt DIN EN 60751, Klass B)	
Media	flytande och gasformiga medier	
Minsta insticksdjup [mm]	15	

Elektriska data

Skyddsklass	III	
-------------	-----	--

Mät-/ Inställningsområde

Mätområde	-40...150 °C	-40...302 °F
-----------	--------------	--------------

Noggrannhet / Avvikelse

Noggrannhet [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 \times t)$	
-----------------	-----------------------------------	--

Reaktionstider

Dynamisk respons T05 / T09 [s]	7 / 18; (enligt DIN EN 60751)	
--------------------------------	-------------------------------	--

Driftförhållanden

Kapslingsklass	IP 67	
----------------	-------	--

Mekaniska data

Vikt [g]	113	
Mått [mm]	Ø 8 / L = 50	
Material	rostfritt stål; FKM	
Material, i kontakt med mediet	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)	
Probdiameter [mm]	8	

Anmärkning

Anmärkning	Noggrannhetsvärdet gäller för flytande vatten.	
Förpackning	1 antal	

Temperatur - kabelgivare med processanslutning

TS-200KCKD8 /US/ IV

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, FKM

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad



Anslutning

