


Flödesvakt

SCN12ABAFNKG/US-100-INF/CSA

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: SI5001 + E40107

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Antal in och utgångar

Antal kopplingsutgångar: 1

Processanslutning

1/2" NPT

Applikation

Media

flytande medier

Medietemperatur

[°C]

-25...80

Tryckhållfasthet

[bar]

30

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

20...36 DC

Strömförbrukning

[mA]

< 45

Polaritetsskyddad

ja

Tillslagsfördröjning

[s]

< 20

In- / utgångar

Antal in och utgångar

Antal kopplingsutgångar: 1

Utgångar

Totalt antal utgångar

1

Utgångssignal

kopplingssignal

Elektriskt utförande

NPN

Antal kopplingsutgångar

1

Utgångsfunktion

slutande / brytande; (parametriserbar)



Flödesvakt

SCN12ABAFNKG/US-100-INF/CSA

Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	400
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja

Mät-/ Inställningsområde

Inställningsområde	[cm/s]	3...300
Största känslighet	[cm/s]	3...60

Noggrannhet / Avvikelse

Temperaturgradient	[K/min]	15
--------------------	---------	----

Reaktionstider

Reaktionstid	[s]	1...10
--------------	-----	--------

Mjukvara / programmering

Justering av kopplingspunkt		Potentiometer
-----------------------------	--	---------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-20...80
Kapslingsklass		IP 67

Mekaniska data

Material		PBT-GF20
Material, i kontakt med mediet		rostfritt stål (1.4305 / 303)
Processanslutning		1/2" NPT

Displayer / manöverelement

Display	Funktion	11 x LED
---------	----------	----------

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A





Flödesvakt

SCN12ABAFNKG/US-100-INF/CSA

Anslutning

