


Temperatur - kabelgivare med processanslutning

TS-015KIKD06...../US



Produkttegenskaper		
Mätområde	-50...250 °C	-58...482 °F
Processanslutning	Ø 6 mm	
Inbyggnadslängd EL	[mm]	50
Applikation		
Mätelement	1 x Pt 1000; (enligt DIN EN 60751, Klass A)	
Media	flytande och gasformiga medier	
Minsta insticksdjup	[mm]	15
Elektriska data		
Skyddsklass	III	
Mät-/ Inställningsområde		
Problängd L	[mm]	50
Mätområde	-50...250 °C	-58...482 °F
Hänvisning till mätområdet	stationär: 280 °C / 536 °F (10000 h)	
Noggrannhet / Avvikelse		
Noggrannhet	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
Reaktionstider		
Dynamisk respons T05 / T09	[s]	11 / 37; (enligt DIN EN 60751)
Driftförhållanden		
Kapslingsklass	IP 67	
Godkännanden / tester		
MTTF (Mean Time To Failure)	[års]	11415,5
Mekaniska data		
Vikt	[g]	26,4
Mått	[mm]	Ø 6
Material	rostfritt stål (1.4571/316Ti); PFA / PTFE	
Material, i kontakt med mediet	rostfritt stål (1.4571/316Ti)	
Processanslutning	Ø 6 mm	
Probdiameter	[mm]	6
Inbyggnadslängd EL	[mm]	50
Anmärkning		
Anmärkning	Noggrannhetsvärdet gäller för flytande vatten.	

TS9256



Temperatur - kabelgivare med processanslutning

TS-015KIKD06...../US

Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning

kabel: 0,15 m, PTFE

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning

