


Flödesvakt

SCR12ABBAKOW/LS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: SI5006 + E40096

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Antal in och utgångar

Antal kopplingsutgångar: 1

Processanslutning

G 1/2 utvändig gänga

Applikation

Media

flytande medier

Medietemperatur [°C]

-25...80

Tryckhållfasthet [bar]

30

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]

80...140 AC

Strömförbrukning [mA]

< 40

Tillslagsfördröjning [s]

< 20

In- / utgångar

Antal in och utgångar

Antal kopplingsutgångar: 1

Utgångar

Totalt antal utgångar

1

Utgångssignal

kopplingssignal

Antal kopplingsutgångar

1

Utgångsfunktion

slutande

Kortslutningsskyddad

nej




Flödesvakt

SCR12ABBAKOW/LS

Överlastskydd	nej	
Mät-/ Inställningsområde		
Inställningsområde	[cm/s]	3...300
Största känslighet	[cm/s]	3...60
Noggrannhet / Avvikelse		
Temperaturgradient	[K/min]	15
Reaktionstider		
Reaktionstid	[s]	1...10
Mjukvara / programmering		
Justering av kopplingspunkt	Potentiometer	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklass	IP 67	
Mekaniska data		
Material	PBT-GF20	
Material, i kontakt med mediet	rostfritt stål (1.4571/316Ti)	
Processanslutning	G 1/2 utvändig gänga	
Displayer / manöverelement		
Display	Funktion	11 x LED
Tillbehör		
Ingående delar	Tätningar: 2 x AMF 30	
	skruvmejsel	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		

Anslutning: 1 x 1/2"; kodning: C



ST3658

Flödesvakt

SCR12ABBAKOW/LS



Anslutning

