

Utvärderingsenhet för flödesgivare

VS0200/110VAC

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: SN0150

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



1 Monteras på DIN-skena



Applikation

Applikation

Flödesövervakning; Temperaturövervakning

Elektriska data

Anslutningsspänning tolerans [%]

-10...10

Anslutningsspänning [V]

< 110 AC

Tillslagsfördröjning [s]

30

Antal kanaler

1

Utgångar

Totalt antal utgångar

2

Elektriskt utförande

relä

Kopplingsfunktion för flödesövervakning

reläet "till" vid flöde

Kopplingsfunktion för temperaturövervakning

reläet "till" när förinställd temperatur uppnåtts

Mjukvara / programmering

Justering av kopplingspunkt

Potentiometer

Val av vätskor / gaser

skjutomkopplare

Temperaturområde [°C]

20...80

Repeternoggrannhet på inställd kopplingspunkt [K]

4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]

0...60



Utvärderingsenhet för flödesgivare

VS0200/110VAC

Kapslingsklass	IP 40
Kapslingsklass anslutningsklämmor	IP 20

Mekaniska data

Hölje	Hölje för montering på DIN-skena
Mått [mm]	75 x 55 x 110
Material	plast

Displayer / manöverelement

Display	Funktion	11 x LED
	Utgångsstatus	LED, röd


Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

klämmor: 16 x ...2,5 mm²

Anslutning



- 1: Relais Temperaturövervakning
 2: Relais Flödesövervakning
 Ledarfärger :
 BN = brun
 BU = blå
 BK = svart
 WH = vit
 GY = grå