


Temperaturtransmitter

TA-123FLDD06-A-ZVG/US/

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produkttegenskaper

Antal in och utgångar	Antal analogutgångar: 1	
Mätområde	-17,8...148,9 °C	0...300 °F
Processanslutning	Ø 6 mm	
Inbyggnadslängd EL [mm]	123	

Applikation

Speciella egenskaper	guldpläterade stift	
Mätelement	1 x Pt 1000; (enligt DIN EN 60751, Klass A)	
Media	flytande och gasformiga medier	
Medietemperatur	< 150; (< 40 min) °C	< 302; (< 40 min) °F
Tryckhållfasthet [bar]	50	
Hänvisning till tryckangivelse	givare	
Minsta insticksdjup [mm]	28,1 eller $I_{max} = 100/U_b$ (U_b = kretsens spänning)	
	15	

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC	
Skyddsklass	III	
Polaritetsskyddad	ja	

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal analogutgångar: 1	
-----------------------	-------------------------	--

Utgångar

Totalt antal utgångar	1	
Utgångssignal	analogsignal	
Antal analogutgångar	1	
Analog strömutgång [mA]	4...20	
Max. skenbart motstånd [Ω]	500	
Överlastskydd	ja	

Mät-/ Inställningsområde

Problängd L [mm]	123	
Mätområde	-17,8...148,9 °C	0...300 °F

Upplösning

Analogutgångens upplösning [K]	0,02	
--------------------------------	------	--



Temperaturtransmitter

TA-123FLDD06-A-ZVG/US/

Noggrannhet / Avvikelse		
Precision analogutgång;	[K]	± 0,4
Temperaturkoefficient [% av spännet / 10 K]		< ± 0,1; (vid avvikelse från referenstillståndet 25 ± 5 °C)
Reaktionstider		
Dynamisk respons T05 / T09	[s]	1 / 3; (enligt DIN EN 60751)
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...70
Lagringstemperatur	[°C]	-40...100
Kapslingsklass		IP 68; IP 69K
Godkännanden / tester		
EMC	DIN EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF påstrålat	10 V/m
	DIN EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	DIN EN 61000-4-5 Surge	1 kV
	EN 61000-4-6 HF ledningsbunden	10 V
Stöttålighet	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Vibrationstålighet	DIN EN 60068-2-6	10 g (10...2000 Hz)
Mekaniska data		
Vikt	[g]	166,5
Mått	[mm]	Ø 30 / L = 171
Material		rostfritt stål (1,4404 / SS2348); rostfritt stål (1.4301 / 304); rostfritt stål (1.4305 / 303); PA
Material, i kontakt med mediet		rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Processanslutning		Ø 6 mm
Probdiameter	[mm]	6
Inbyggnadslängd EL	[mm]	123
Anmärkning		
Anmärkning		Noggrannhetsvärdet gäller för flytande vatten.
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad		

TA3233



Temperaturtransmitter

TA-123FLDD06-A-ZVG/US/

Anslutning

