




Gateway för trådlösa vibrationsgivare

VIBRATION WIRELESS GATEWAY IP20



Applikation		
Radiogodkännande för	USA; Kanada; EU/RED; Australien; Brasilien	
Hänvisning till radiogodkännande	Listan för länder som följer europeiska radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU (RED) hittas under “Nedladdningar”.	
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	3,6 DC; (Litium-tionylklorid-batteri Litium-tionylklorid-batteri; batterilivslängd > 4 år; (beroende på miljöförhållanden och inställningar); batteriet kan inte bytas)
Strömförbrukning	[mA]	< 200
Skyddsklass		III
Mjukvara / programmering		
Parametreringsmöjligheter	MQTT; ifm IoTcore	
Gränssnitt		
Kommunikationsinterface	WLAN; Mobila nätverk; Ethernet	
Ethernet		
Kontakttyp	RJ45	
Protokoll	TCP/IP	



Gateway för trådlösa vibrationsgivare

VIBRATION WIRELESS GATEWAY IP20

Användartyp	Dataöverföring
ISM	
Frequensband	2,4 GHz
Säkerhetsstandard	AES-128
Protokoll	proprietär
Användartyp	Givaranslutning
Notering på gränssnitten	max antal inkopplade givare: 30
Mobila nätverk	
Överföringsstandard	2G quadband GSM; LTE Cat-M1; NarrowBand-IoT
Användartyp	Dataöverföring
USB	
Kontakttyp	USB A
Användartyp	firmware update
WLAN	
Frequensband	2,4 GHz
Säkerhetsstandard	WPA2
Användartyp	Dataöverföring
Driftförhållanden	
Omgivningstemperatur [°C]	0...50
Lagringstemperatur [°C]	-40...85
Kapslingsklass	IP 20
Godkännanden / tester	
EMC	DIN EN 301489-1
	DIN EN 301489-17
	DIN EN 301489-52
Mekaniska data	
Vikt [g]	423
Mått [mm]	Ø 95
Material	PA; ABS
Displayer / manöverelement	
Display	status 1 x LED
Tillbehör	
Ingående delar	Monteringsstillbehör, för väggmontering
	Nätaggregat
Anmärkning	
Anmärkning	inget SIM i leveransen
Förpackning	1 antal