




Konbrollpanel för kylvatten

FLUID MONITORING SYSTEM



- 1 Magnetisk-induktiv flödesgivare SM6000
- 2 reglerventil
- 3 Temperaturtransmitter TA2405



Produktegenskaper

Processanslutning för svetspistol

Processanslutning gängad anslutning G 1/2 Invändig gänga

Processanslutning för vattenförsörjning

Processanslutning gängad anslutning G 1/2 Invändig gänga

Flödesövervakning

Mätområde [l/min] 0,1...25

Applikation

Speciella egenskaper guldpläterade stift

Applikation Industriapplikationer / automation; Kylvattenkontroll

Montage Anslutning till rörledning via en adapter; Slanganslutning

Mätparametrar flöde; temperatur; totalisator

Reglering manuell



Konbrollpanel för kylvatten

FLUID MONITORING SYSTEM

Media	Flytande konduktiva vätskor; vattenbaserade media; glykollösning	
Medietemperatur	[°C]	-10...70
Komponenter	Magnetisk-induktiv flödesgivare, SM6000	
	Temperaturtransmitter, TA2405	
	reglerventil	
Utgångar		
Utgångssignal	kopplingssignal; analogsignal; Impulsutgång; IO-Link (konfigurerbar)	
Utgångsfunktion	slutande / brytande; (parametriserbar)	
Mät-/ Inställningsområde		
Flödesövervakning		
Mätområde	[l/min]	0,1...25
Temperaturövervakning		
Mätområde	[°C]	-50...150
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-10...50
Lagringstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 67; (Givare)	
Godkännanden / tester		
Tryckkärlsdirektivet	God branschpraxis; kan användas för grupp 2 vätskor; grupp 1 fluider på begäran	
Mekaniska data		
Vikt	[g]	2662,35
Monteringstyp	Hållare	
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PEI; PBT-GF20; PC; FKM; TPE; PBT; kanonmetall (2.1096.01)	
Material, i kontakt med mediet	rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PEEK; FKM; NBR; PVDF	
Processanslutning för svetspistol		
Processanslutning	gängad anslutning G 1/2 Invändig gänga	
Processanslutning för vattenförsörjning		
Processanslutning	gängad anslutning G 1/2 Invändig gänga	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
Anslutning: 2 x M12; Kontakter: guldpläterad		