




Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicL45 4DO T M12 ATEX

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC508A + E7000A
Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



- 1 prostor za nalepko
- 2 fiksiranje infrardeči adapter



Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	50
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	2
Watchdog integriran		da
Vhodi/izhodi		
Število vhodov in izhodov		Število digitalnih izhodov: 4
Izhodi		
Električna izvedba		AS-i
Število digitalnih izhodov		4
Tokokrog		PNP
Območje napetosti DC	[V]	15...30; (po PELV)
Obremenljivost toka po izhodu	[mA]	1000; (kategorija izkoristka DC-13 (upravljanje elektromagnetov): 20 W (IEC 60947-5-1))
Dokaz kratkega stika		da
Galvansko ločeno		da
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	0...40



Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicL45 4DO T M12 ATEX

Zaščita	IP 67
---------	-------

Dovoljenja/preverjanja

Oznaka ATEX	II 3G EEx nA II T6 X
	II 3D T60 °C IP 67 X
EMC	EN 50295

Karakteristike AS-i

Različica AS-i	2.1				
AS-i naslavljanje	Naslavljanje IR možno				
Razširjeni način naslavljanja	ne				
AS-i profil	S-8.0.E				
V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	8			
AS-i ID kode	[hex]	0.E			
AS-i certifikat na čakanju	da				
Zasedba podatkovnih bitov	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	vtičnica	O-1	O-2	O-3	O-4
	zatič	4	4	4	4

Mehanski podatki

Vrsta montaže	AS-i vmesnik za spodnje dele PK-E
Materiali	PBT

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	LED, zeleno
	napake	LED, rdeče
	funkcija	LED, rumeno

Pribor

V sklopu dobave	AC5003
-----------------	--------

Opombe

Opombe	Uporabljajte vtične spoje M12 s šestrobimi slepimi maticami, pritezni vrtilni moment 0,8 Nm.
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek

kontaktni pini do spodnjega dela modula, FK-E:

Spojnik: M12; kodiranje: A

