




Temperaturgivare med processanslutning

TM-050KCED10- /US/ IV

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: TM4511 + E33403

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



- 1 Aseptoflexgänga
- 2 Aseptoflextätningsskantz

EHEDG Certified

Produktgenskaper

Mätområde	-40...150 °C	-40...302 °F
Processanslutning	G 1 Aseptoflex Vario	
Inbyggnadslängd EL [mm]	63,8	

Applikation

Speciella egenskaper	guldpläterade stift	
Mätelement	1 x Pt 1000; (enligt DIN EN 60751, Klass A)	
Applikation	hygienisk miljö	
Media	flytande och gasformiga medier	
Tryckhållfasthet [bar]	50	
Minsta insticksdjup [mm]	15	

Elektriska data

Skyddsklass	III
-------------	-----

Mät-/ Inställningsområde

Problängd L	[mm]	50	
Mätområde		-40...150 °C	-40...302 °F

Noggrannhet / Avvikelse

Noggrannhet [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
-----------------	-----------------------------------

Reaktionstider

Dynamisk respons T05 / T09 [s]	5 / 14; (enligt DIN EN 60751)
--------------------------------	-------------------------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 68; IP 69K

Mekaniska data

Vikt [g]	229
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)



Temperaturgivare med processanslutning

TM-050KCED10- /US/ /V

Material, i kontakt med mediet	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Processanslutning	G 1 Aseptoflex Vario
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar	Ra: < 0,6
Probdiameter [mm]	10
Inbyggnadslängd EL [mm]	63,8

Anmärkning

Anmärkning	Noggrannhetsvärdet gäller för flytande vatten. 3A-godkännandet är bara giltigt då adaptrar med 3A-godkännande används för installation. Driftspänning "supply class 2" enligt cULus
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad



Anslutning

