
AC1433

Prehod vmesnika AS-i EtherCAT s krmilnikom PLC

SmartPLC DataLine 1ASi ECAT



Območje uporabe		
Uporaba		standardni krmilnik PLC in/ali prehod AS-i/EtherCAT
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC)
Poraba toka	[mA]	< 500; (AUX / AS-i 1)
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	500; (z zunanjim napajanjem: 10 mA)
Število glavnih enot AS-i		1
Ločitev potencialov		da
Izhodi		
Območje napetosti DC	[V]	po PELV
Vmesniki		
Komunikacijski vmesnik		Ethernet; OPC-UA
Ethernet - EtherCAT		
Zapisnik		EtherCAT
Vrsta uporabe		prenos podatkov; programiranje
Ethernet - EtherNet/IP		
Stopnja prenosa		100 MBaud
Zapisnik		EtherNet/IP
Vrsta uporabe		programiranje

AC1433

Prehod vmesnika AS-i EtherCAT s krmilnikom PLC

SmartPLC DataLine 1ASi ECAT

Ethernet - Modbus TCP			
Stopnja prenosa		10 MBaud; 100 MBaud	
Vrsta spojnika		RJ45	
Zapisnik		Modbus TCP	
Vrsta uporabe		programiranje	
Ethernet - TCP/IP			
Stopnja prenosa		10 MBaud; 100 MBaud	
Vrsta spojnika		RJ45	
Zapisnik		TCP/IP	
Vrsta uporabe		programiranje	
Ethernet - UDP/IP			
Stopnja prenosa		10 MBaud; 100 MBaud	
Vrsta spojnika		RJ45	
Zapisnik		UDP/IP	
Vrsta uporabe		programiranje	
Pogoji okolja			
Temperatura okolice	[°C]	0...60	
Skladiščna temperatura	[°C]	-20...70	
Zaščita		IP 20	
Dovoljenja/preverjanja			
MTTF	[Let]	43	
Karakteristike AS-i			
Različica AS-i		3.0	
Profil AS-i master		M4	
AS-i certifikat		97304	
Mehanski podatki			
Teža	[g]	727	
Ohišje		ohišje za namestitev DIN tirnice	
Materiali		aluminij s prašno prevleko; jeklena pločevina pocinkano; PC	
Prikazi/upravljalni elementi			
Prikaz		funkcija	1 x LED, rdeča/zelena
			celoten grafični LCD zaslon
Pribor			
V sklopu dobave		terminali	
Opombe			
Embalažna enota		1 Kosov	

AC1433

Prehod vmesnika AS-i EtherCAT s krmilnikom PLC

SmartPLC DataLine 1ASi ECAT

Električni priključek

sponke: ...2,5 mm²

Priključek

