



Vmesnik AS-i za prehod PROFIBUS DP s krmilnikom PLC

Contr 2MSTR 1RS232C 1DP


Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC1028

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

Nadomestne enote za sisteme Krones morate kupiti neposredno pri družbi Krones.

Ta enota ni neposredno združljiva.



- 1 serijski vmesnik RS232C
- 2 vmesnik Profibus DP



Območje uporabe

Uporaba

Uporaba kot mini krmilnik in gateway

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	22...30 DC; (24 DC ; po PELV)
Stopnja izolacije [V]	500
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA]	80
Maks. poraba moči [VA]	10
Ločitev potencialov	da

Izhodi

Električna izvedba	AS-i
--------------------	------

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	RS232
------------------------	-------

RS232

Število vmesnikov R232	1
Stopnja prenosa	4800...62400 Baud



Vmesnik AS-i za prehod PROFIBUS DP s krmilnikom PLC

Contr 2MSTR 1RS232C 1DP

Vrsta spojnika	SUB-D
Vrsta uporabe	programiranje

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	0...60
Skladiščna temperatura	[°C]	-20...70
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	95
Zaščita		IP 20

Karakteristike AS-i

Profil AS-i master	M1
AS-i certifikat	22501

Mehanski podatki

Ohišje	ohišje za namestitev DIN tirnice
Materiali	aluminij

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	2 x LED, rdeče
		2 x LED, zeleno
		2 x LED, rumeno

Opombe

Opombe	Nadomestne enote za sisteme Krones morate kupiti neposredno pri družbi Krones. Ta enota ni neposredno združljiva.
Napotki	Nadomestne enote za sisteme Krones morate kupiti neposredno pri družbi Krones.; Ta enota ni neposredno združljiva.
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek

vijačne objemke: 7 x

Priključek

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE